

HN-04



LÍNEA
SANITARIO



FUNCIONAMIENTO

Al accionar la palanca, se liberan 6 litros para una descarga completa. El sapo sella herméticamente la válvula de descarga, evitando fugas. La válvula de admisión recarga en 1 a 3 minutos, permitiendo un uso continuo con ahorro de agua. Resiste presiones de 0.250 a 7 kg/cm² y se ajusta al nivel deseado mediante un tornillo.

El herraje incluye manguera para cargar el espejo de agua y soporta 10,000 ciclos, ahorrando hasta 22,000 litros al año.

Juego de Válvulas y
Componentes para Tanque
Sanitario (WC) con Válvula de
Descarga de $\phi 3''$



Caja máster con 16 cajas

Beneficios

- Evitan fugas
- Alta durabilidad
- Fácil instalación

Contenido

- Palanca Ergonómica Cromada
- Válvula de Admisión de 8.5"
- Válvula de Descarga de $\phi 3''$ y 7 1/4" de altura
- Sapo Hermético de $\phi 3''$ con Tira de Nylon Irrompible y Flotador
- Flotador de $\phi 3''$ con Varilla de Plástico
- Empaque Esponjoso de $\phi 3''$
- Juego de Tornillos, Tuercas y Rondanas Metálicas para tanque con cubierta antioxidante



Diseñado y fabricado por:



Ventas@elpro.mx
T.+52 (33) 3563 - 6311

PARTE DEL PRODUCTO	MATERIAL DE FABRICACION	MEDIDAS
Palanca Ergonómica	Polipropileno; Poliestireno; ABS Cromado	Palanca 7"; Rosca Leva $\varnothing 5/8"$
Válvula de admisión	Polipropileno	Altura 8 1/2"; Tuerca $\varnothing 15/16"$
Válvula de Descarga	Poliestireno	$\varnothing 3"$; Altura 7 1/4"
Sapo Hermético	ABS Blanco	$\varnothing 3"$
Flotador y Varilla	Polietileno y Acetal	Flotador $\varnothing 3"$; Varilla 5 3/8"
Empaque Esponjoso	PVC Plastificado	$\varnothing 3"$
Juego de Tornillos, Tuercas y Rondanas	Metal Tropicalizado; PVC Plastificado	$\varnothing 5/16"$

Empaque
Caja

- Válvula de admisión 8/12".
- Válvula de descarga de $\varnothing 3"$ con altura de 7 1/4".

Embalaje
Caja máster con 16
cajas

- Sapo hermético de 3" a prueba de fugas.
- Sistema ahorrador de agua que regula la descarga mediante un flotador de agua Eva.

Garantía.

Garantía por 10 años actuando en:

- *Cualquier defecto de funcionalidad cubierta dentro de los años señalados.
- *Desgaste o ruptura en uso y condiciones normales dentro del tanque WC.
- *Material incompleto en el empaque final que impida su instalación o funcionamiento.
- *Material metálico roto por corrosión que repercuta en mal funcionamiento o fuga en operación normal.